


Set armen voor X-tangen van de puntlasapparaten GYSPOT BP.LX en LCX, 100 R en 32 D.
De X1, X2, en X6-armen zijn ontworpen voor watergekoelde systemen, en zijn ook geschikt voor gebruik met luchtgekoelde systemen.


Alle armen zijn vervaardigd van koper, met uitzondering van de armen X4, X11 en X5, die van aluminium zijn gemaakt. (Behalve de elektroden, die van koper zijn voor de X5)

Voordat u een set armen gaat vervangen, is het absoluut noodzakelijk om eerst de waterpomp stop te zetten en deze af te sluiten door te kiezen voor de module «instellen van de klem».


X (Ø 25 mm) + Cappe Ø 13 mm




X1 Ref 050501
8 bar / 550 DaN




X2 Ref 050518 8 bar / 400 DaN



X5 Ref 050549 8 bar / 200 DaN




X6 Ref 050587 8 bar / 400 DaN




X4 Ref 050532 8 bar / 120 DaN

Ø10 (x2)
Ref 052895




X11 Ref 051607
3 bar 150 DaN


Ref 051614



X4A Ref 020702 8 bar / 150 DaN




X4B Ref 020719 8 bar / 150 DaN



X4C Ref 020726 8 bar / 150 DaN


X4 (A, B & C) combinaties




Set elektroden



X4A (x2) + X2_(Cu) + X5
Ref 022324 (LIQUID)



X4A (x2) + X4B + X4C + X2_(Cu)
Ref 020733 (LIQUID)



CONTROLE VAN DE PUNTEN



Plaatwerk

HTS staal 1,0 mm (x150) Ref 050181

VHTS staal 2,5 mm (x150) Ref 050167



VERBRUIKSARTIKELN

Doos met verbruiksartikelen Spotter
Ref 050068



x10
(x20 : 052239)



x18
(x6 : 049987)



x6
(x6 : 049994)



x18
(x6 : 049970)



Sleutel voor het losmaken
van caps Ref 050846



Contactvet
Ref 050440